


OGT-DPKG/US





Датчик диффузного отражения

OGT-DPKG/US

Настраиваемый диапазон	да
Макс. диаметр светового пятна [mm]	25
Размеры светового пятна по отношению к	при максимальном диапазоне

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-25...60	
Степень защиты	IP 65; (при использовании соответствующего разъёма)	

Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
MTTF [годы]	901	

Механические данные		
Вес [g]	15,1	
Корпус	Резьбовой корпус	
Размеры [mm]	M18 x 1 / L = 44	
Обозначение резьбы	M18 x 1	
Материал	корпус: ABS	
Материал линз	PMMA	

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Элементы управления	с потенциометром	

Принадлежности		
Комплект поставки	крепежные гайки: 2	

Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A





Датчик диффузного отражения

OGT-DPKG/US

Соединение

