




Однолучевой световой барьер - излучатель

OJS-00KG/SO/AS



1 кнопка без функции



Характеристики	
Тип света	красный свет
Корпус	Прямоугольный
Приложение	
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
Потребление тока [mA]	< 19
Класс защиты	III
Защита от переполюсовки	да
Тип света	красный свет
Длина волны [nm]	660
Выходы	
Защита от перегрузок по току	да
Диапазон контроля	
Излучатель / приёмник	Излучатель



Однолучевой световой барьер - излучатель

OJS-00KG/SO/AS

Диапазон	[m]	< 10
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	1000
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 67

Испытания / одобрения

ЭМС		EN 60947-5-2
MTTF	[годы]	1764

Механические данные

Вес	[g]	26,5
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	35 x 11 x 24
Материал		корпус: ABS; зажимное приспособление: отливка из цинка; светодиодное окно: SEPS; Кнопка для программирования: SEPS
Материал линз		стекло
Насадка на линзы		Боковая оптика

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
---------	--------------	------------------------

Принадлежности

Комплект поставки	Основной крепеж: 1, E20964
	болты: 2 x M3 x 16
	пружинная шайба: 2
	гайки: 2

Примечания

Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M8; кодировка: A





Однолучевой световой барьер - излучатель

OJS-00KG/SO/AS

Соединение

