




Инфракрасный датчик температуры

OWF-9000-ANKG

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики	
Корпус	Цилиндрический
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	10...55 DC
Потребление тока [mA]	< 20
Класс защиты	II
Защита от переплюсовки	да
Выходы	
Электрическое исполнение	NPN
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	400
Частота переключения DC [Hz]	300
Защита от короткого замыкания	да
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да



Инфракрасный датчик температуры

OWF-9000-ANKG

Диапазон контроля		
Гистерезис диапазона обнаружения	[%]	1...15
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60
Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
Механические данные		
Корпус		Цилиндрический
Размеры	[mm]	Ø 58 / L = 129
Материал		корпус: латунь покрыт белой бронзой
Материал линз		стекло
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности		
Комплект поставки		оптоволокну в алюминиевой оболочке
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Разъем: 1 x 7/8"		