




Блок оценочной электроники для датчиков потока

VS0200/200VAC

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: SN0150  
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



| Приложение                                         |                           |          |
|----------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| Применение                                         | Контроль скорости потока  |          |
| Электронные данные                                 |                           |          |
| Рабочее напряжение                                 | [V]                       | < 200 AC |
| Макс. потребляемая мощность                        | [VA]                      | 3        |
| Время задержки включения питания                   | [s]                       | 30       |
| Количество каналов                                 |                           | 1        |
| Выходы                                             |                           |          |
| Электрическое исполнение                           | реле                      |          |
| Нагрузка на контакты                               | 4 A, 250 V AC             |          |
| Коммутационная функция<br>контроль скорости потока | с потоком реле замыкается |          |
| Программное обеспечение / Программирование         |                           |          |
| Настройка точки переключения                       | с потенциометром          |          |
| Условия эксплуатации                               |                           |          |
| Температура окружающей среды                       | [°C]                      | 0...60   |
| Степень защиты                                     |                           | IP 40    |
| Степень защиты клемм                               |                           | IP 20    |



Блок оценочной электроники для датчиков потока

VS0200/200VAC

| Механические данные |      |                                   |
|---------------------|------|-----------------------------------|
| Корпус              |      | корпус для установки на DIN рейку |
| Размеры             | [mm] | 75 x 55 x 110                     |
| Материал            |      | пластмасса                        |


| Дисплеи / Элементы управления |         |                |
|-------------------------------|---------|----------------|
| Дисплей                       | Функция | 11 x светодиод |

| Примечания           |  |       |
|----------------------|--|-------|
| Упаковочная величина |  | 1 шт. |

электрическое подключение

контактные зажимы: 16 x ...2,5 mm<sup>2</sup>

Соединение



- 1: Relais Контроль скорости потока  
Цвета жил :  
BN = коричневый  
BU = синий  
BK = черный  
WH = белый  
GY = серый