




Стартовый комплект IO-Link мастер - Cube OGH580 -
Датчик диффузного отражения

OGH STARTER KIT IO-LINK

Артикул недоступен - архивная позиция

Артикул можно заказать только один раз
Начальная цена, действительная только до конца года.



Механические данные

Вес	[g]	911
-----	-----	-----

Принадлежности

Комплект поставки	IO-Link мастер StandardLine , PROFINET, AL1100
	Блок питания, 230 V / 24 V (M12)
	кабель Ethernet M12 - RJ45; 0,5 m, EVF549
	Соединительный кабель M12 - M12; 0,6 m, EVC041
	Датчик диффузного отражения, OGH580
	ПО для настройки параметров, LR DEVICE (USB), QA0011

Примечания

Примечания	Более подробную информацию о компонентах смотрите в технической спецификации и инструкции по эксплуатации.
Рекомендации	Артикул можно заказать только один раз; Начальная цена, действительная только до конца года.
Упаковочная величина	1 шт.