


Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC246A + E7000A

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i [mA]	165
Integrerad "Watchdog"	ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 2; Antal pneumatiska utgångar: 1
-----------------------	---

Ingångar

Antal kopplingsingångar	2
Ingångskrets för kopplingsingång	PNP
Spänningsförsörjning, givare	AS-i
Spänningsmatning [V]	20...30
Max. total belastningsström för ingångar [mA]	100
Ingångsström Hög [mA]	> 3
Ingångsström Låg [mA]	< 1,5
Kopplingsnivå Hög [V]	> 10



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12 ATEX

Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja				
Utgångar					
Elektriskt utförande	AS-i				
Antal pneumatiska utgångar	1				
Driftförhållanden					
Omgivningstemperatur [°C]	0...40				
Hänvisning till omgivningstemperatur	med special tryckluftsbehandling: < 0 °C				
Kapslingsklass	IP 65				
Godkännanden / tester					
ATEX-märkning	II 3D T 65 °C IP 65 X				
EMC	EN 50295				
AS-i-klassificering					
AS-i profil	S-3.F				
AS-i I/O-konfigurering [hex]	3				
AS-i ID-kod [hex]	F				
AS-i certifikat under bearbetning	ja				
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	Honkontakt	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
	Pin	4	2 / 4	-	-
Mekaniska data					
Monteringstyp	Skruvmontage				
Material	PBT				
Pneumatiksystem	1 x 4/2-vägs sätesventil				
Tryckområde [bar]	3...8				
Tryckområde [MPa]	0,3...0,8				
Hänvisning till tryckområde	inkl. möjliga tryckpeakar				
Luftmängd vid 6/5 bar [l/min]	500				
Luftmängd vid 6/0 bar [l/min]	700				
Tillåten tryckluft	filtrerad (5 µm); smörjad (ISO-VG10) eller osmörjad				
Reservluft 90 % vakuum [bar]	3...8				
Reservluft 90 % vakuum [MPa]	0,3...0,8				
Slanganslutningar	Legris LF 3000/8 / LF 3000/4				
Utblås	ventil med integrerat filter				
Displayer / manöverelement					
Display	drift	LED, grön			
	Funktion	LED, gul			
Tillbehör					
Tillbehör (alternativ)	Modulunderdel:, AC5000				
Anmärkning					
Anmärkning	Använd M12-stickkontaktanslutningar med sexkant-kopplingsmuttrar, åtdragningsmoment 0,8Nm.				
Förpackning	1 antal				

AC046A



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12 ATEX

Elektrisk anslutning

Anslutning

Anslutning: M12