




AS-Interface automationsset för pneumatisk kvartsvärvsställdon

Added Value package AS-i T5



Produktegenskaper		
Utgångsfunktion		PNP
Avkänningsavstånd	[mm]	4
Elektriska data		
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	160
Anslutningsspänning Extern DC	[V]	26,5...31,6; (supply class 2 enligt cULus)
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 1
Ingångar		
Antal kopplingsingångar		2
Utgångar		
Antal kopplingsutgångar		1
Utgångsfunktion		PNP
Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	4



AS-Interface automationsset för pneumatisk kvartsvärvsställdon

Added Value package AS-i T5

AS-i-klassificering

AS-i version		2.1
AS-i profil		S-7.A.E
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	7
AS-i ID-kod	[hex]	A.E

Mekaniska data

Vikt	[g]	867
Montering		ej inbyggbar
Hålavstånd	[mm]	80
Skaft höjd på ventilaxeln	[mm]	20

Tillbehör


Ingående delar	Dubbel induktiv givare med ventilstyrning: 1, AC2316
	Indikeringspuck: 1, E12517
	distansplatta: 1, E12526
	Magnetventil: 1, Bürkert 428623
	Ljuddämpare: 2, 780780N
	Anslutningskabel: 1, E10844
	Flatkabelövergång: 1, E75471

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Elektrisk anslutning - Honkontakt



Utgångar

3	Extern spänning -
4	Binär utgång 1 +

Elektrisk anslutning - hankontakt



Anslutning



AS-Interface automationsset för pneumatisk kvartsvarvsställdon

Added Value package AS-i T5

Anslutning

1	AS-i +
3	AS-i -