




AS-Interface automationsset för pneumatisk kvartsvarvsställdon

Added Value package AS-i T5



Produktegenskaper

Utgångsfunktion	PNP
Avkänningsavstånd [mm]	4

Elektriska data

Max. strömförbrukning från AS-i [mA]	160
Anslutningsspänning Extern DC [V]	26,5...31,6; (supply class 2 enligt cULus)

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 1
-----------------------	--

Ingångar

Antal kopplingsingångar	2
-------------------------	---

Utgångar

Antal kopplingsutgångar	1
Utgångsfunktion	PNP

Område

Avkänningsavstånd [mm]	4
------------------------	---

AS-i-klassificering

AS-i version	2.1
AS-i profil	S-7.A.E



AS-Interface automationsset för pneumatisk kvartsvärvsställdon

Added Value package AS-i T5

AS-i I/O-konfigurering	[hex]	7
AS-i ID-kod	[hex]	A.E

Mekaniska data

Vikt	[g]	900,95
Montering		ej inbyggbar
Hålavstånd	[mm]	130
Skaft höjd på ventilaxeln	[mm]	30

Tillbehör


Ingående delar	Dubbel induktiv givare med ventilstyrning: 1, AC2316	
	Indikeringspuck: 1, E17328	
	Magnetventil: 1, Bürkert 428623	
	Ljuddämpare: 2, 780780N	
	Flatkabelövergång: 1, E75471	
	Anslutningskabel: 1, E10845	

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Elektrisk anslutning - Honkontakt



Utgångar

3	Extern spänning -
4	Binär utgång 1 +

Elektrisk anslutning - hankontakt



Anslutning

Anslutning

1	AS-i +
3	AS-i -