




AS-Interface automationsset för pneumatisk kvartsvärvsställdon

Added Value package AS-i T5




Produktegenskaper		
Utgångsfunktion		PNP
Avkänningsavstånd	[mm]	4
Elektriska data		
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	160
Anslutningsspänning Extern DC	[V]	26,5...31,6; (supply class 2 enligt cULus)
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 1
Ingångar		
Antal kopplingsingångar		2
Utgångar		
Antal kopplingsutgångar		1
Utgångsfunktion		PNP
Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	4



AS-Interface automationsset för pneumatisk kvartsvärvsställdon

Added Value package AS-i T5

AS-i-klassificering	
AS-i version	2.1
AS-i profil	S-7.A.E
AS-i I/O-konfigurering [hex]	7
AS-i ID-kod [hex]	A.E
Mekaniska data	
Vikt [g]	1098,5
Montering	ej inbyggbar
Hålavstånd [mm]	130
Skafthöjd på ventilaxeln [mm]	30
Tillbehör	
Ingående delar	Dubbel induktiv givare med ventilstyrning: 1, AC2316
	Indikeringspuck: 1, E17328
	Flatkabelövergång: 1, E75471
	Magnetventil: 1, Norgren Herion 2623079303602400
	Ljuddämpare: 2, 0014600
	Anslutningskabel: 1, E10818
Anmärkning	
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
Elektrisk anslutning - Honkontakt	
	
Utgångar	
3	Extern spänning -
4	Binär utgång 1 +
Elektrisk anslutning - hankontakt	
	
Anslutning	
Anslutning	
1	AS-i +
3	AS-i -