


AS-Interface PLC

Contr 1MSTR 1RS485

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 seriellt interface RS485



Applikation

Applikation

Mini-controller för förbehandling av signaler

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	22...30 DC; (24 DC ; enligt PELV)
Isolationsklassning	[V]	500
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	80
Max. effektförbrukning	[VA]	10
Isolering		ja

Utgångar

Elektriskt utförande

AS-i

Gränssnitt

RS232

Överföringshastighet	4800...62400 Baud
Kontakttyp	SUB-D

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70
Max. relativ luftfuktighet	[%]	95
Kapslingsklass		IP 20

Godkännanden / tester

Stöt-/vibrationstålighet

< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)



AS-Interface PLC

Contr 1MSTR 1RS485

AS-i-klassificering

AS-i huvudprofil	M1
AS-i certifikat	22503

Mekaniska data

Kapsling	Hölje för montering på DIN-skena
Material	Aluminium

Displayer / manöverelement

Display	Funktionskontroll	2 x LED, röd
		2 x LED, grön
		2 x LED, gul

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: 5 x

Anslutning

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE