AC1008


AS-Interface DeviceNet gateway med PLC

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC1318

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Programmeringsinterface RS232C
2 Devicenet interface

Applikation		
Applikation		Används som minicontroller och gateway
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	22...30 DC; (24 DC ; enligt PELV)
Isolationsklassning	[V]	500
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	80
Max. effektförbrukning	[VA]	10
Isolering		ja
Utgångar		
Elektriskt utförande		AS-i
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface		RS232
RS232		
Antal RS232 Intefaces		1
Överföringshastighet		4800...62400 Baud
Kontakttyp		SUB-D
Användartyp		Programmering

AC1008

AS-Interface DeviceNet gateway med PLC

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70
Max. relativ luftfuktighet	[%]	95
Kapslingsklass		IP 20
AS-i-klassificering		
AS-i huvudprofil		M1
AS-i certifikat		22504
Mekaniska data		
Kapsling		Hölje för montering på DIN-skena
Material		Aluminium
Displayer / manöverelement		
Display	Funktionskontroll	2 x LED, röd
		2 x LED, grön
		2 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		

skruvklämmor: 5 x

Anslutning

