

AC1014




AS-Interface DeviceNet gateway med PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC1324

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Programmeringsinterface RS232C
- 2 Devicenet interface



Applikation

Applikation

Används som minicontroller och gateway

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	22...30 DC; (24 DC ; enligt PELV)
Isolationsklassning	[V]	500
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	80
Max. effektförbrukning	[VA]	10
Isolering		ja

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
----------------------	------

Gränssnitt

Kommunikationsinterface	RS232
-------------------------	-------

RS232

Antal RS232 Interfaces	1
Överföringshastighet	4800...62400 Baud
Kontakttyp	SUB-D
Användartyp	Programmering



AS-Interface DeviceNet gateway med PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70
Max. relativ luftfuktighet	[%]	95
Kapslingsklass		IP 20
AS-i-klassificering		
AS-i huvudprofil		M1
AS-i certifikat		22504
Mekaniska data		
Kapsling		Hölje för montering på DIN-skena
Material		Aluminium
Displayer / manöverelement		
Display	Funktionskontroll	2 x LED, röd
		2 x LED, grön
		2 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
skruvklämmor: 7 x		
Anslutning		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE