

AC1015




AS-Interface repeater

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC2215

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Applikation Förlängning av AS-i nätverket med ytterligare 100 m

Elektriska data

Strömförbrukning [mA] 2

Utgångar

Elektriskt utförande AS-i

Galvaniskt avskilda ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] 0...60

Kapslingsklass IP 67

Displayer / manöverelement

Display drift 2 x LED, grön

Anmärkning

Anmärkning AS-i extender tar inga slavadresser.
totalt antal slavar per master sträng är oförändrad.
inga parameterinställningar behövs.

Förpackning 1 antal




AS-Interface repeater

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Elektrisk anslutning

Anslutning: M12; kodning: A



Anslutning