




AS-Interface gateway

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation		
Applikation	Anslutning till mellanstora styrsystem	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	5 DC; (via bakplan)
Strömförbrukning	[mA]	200; (via bakplan)
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	40
Antal AS-i Mastrar		1
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface	S7-300	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Kapslingsklass		IP 20
AS-i-klassificering		
AS-i version	2.1	
AS-i huvudprofil	M1	

AC1057



AS-Interface gateway

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Mekaniska data	
Material	PBT
Tillbehör	
Tillbehör (alternativ)	Främre plugg:, E70126
	Handbok:, tyska, AC1056
	Handbok:, engelska, AC1059
Anmärkning	
Anmärkning	Tillgång till AS-i periferiutrustning på samma sätt som standardperiferi utrustning. existerande program kan användas
Förpackning	1 antal