


AS-interface diagnosmodul

AS-i Tuner IP67



- 1 avstämningssratt
- 2 Vridomkopplare
- 3 AS-i förgrening M12 M12



Applikation

Applikation

Diagnosverktyg för AS-i

Elektriska data

Nominell spänning DC	[V]	26,5...31,6
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	60
Polaritetsskyddad		ja
Underspanningsövervakning		ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...55
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

MTTF (Mean Time To Failure) [års]	140
-----------------------------------	-----

Mekaniska data

Vikt	[g]	199,2
------	-----	-------



AS-interface diagnosmodul

AS-i Tuner IP67

Material	PBT	
Displayer / manöverelement		
Display	drift	LED, grön
	varning	LED, gul
	Fel	LED, röd
Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)	Modulunderdel:, AC5000	
Anmärkning		
Anmärkning	Adressering ej nödvändig	
	Strömbelastning på AS-i förgreningen max. 1 A	
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kontaktstift i modulens nedre del, FK:		
Anslutning: M12; kodning: A		
		
	AS-i förgrening M12 M12	
1	AS-i +	
3	AS-i -	