

AC1206




AS-Interface nätaggregat

PowerSupply 230VAC 2,8A

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC1256

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Nominell spänning AC	[V]	110 / 230; (omkopplingsbar)
Nominell frekvens AC	[Hz]	47...63
Ingångsspänningsområde AC	[V]	88...132 / 184...264
Utgångsspänning DC	[V]	29,5...31,6
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning	[ms]	42
Max. utgångsström vid min. utgångsspänning	[A]	2,8
Antal utgångskretsar		1
Max. rippel	[mV]	50
Externt ingångsskydd		> 6 A
Säkring	[A]	2,5; (inte tillgänglig)
Effektförlust	[W/K]	1 (60...70 °C)
Integrerad datakoppling		ja

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja
Parallelanslutning av utgångar möjligt	nej
Seriekoppling av ugångar möjligt	nej



AS-Interface nätaggregat

PowerSupply 230VAC 2,8A

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-10...60
Kapslingsklass		IP 20
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i-klassificering		
AS-i certifikat		15901
Mekaniska data		
Material		Aluminium
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	LED, grön
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
klämmor: ...2.5 mm ²		
Anslutning		

