

AC1213




AS-Interface nätaggregat

AS-i Ltd.Power Source Class2

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC1256

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Nominell spänning AC	[V]	110 / 230; (omkopplingsbar)
Nominell frekvens AC	[Hz]	47...63
Ingångsspänningsområde AC	[V]	85...132 / 184...264
Utgångsspänning DC	[V]	29,5...31,6
Skyddsklass		I
Max. utgångsström vid min. utgångsspänning	[A]	3,2
Antal utgångskretsar		1
Max. rippel	[%]	0,1
Effektförlust	[W/K]	2 (> 60 °C)
Integrerad datakoppling		ja

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja
Parallelanslutning av utgångar möjligt	nej



AS-Interface nätaggregat

AS-i ltd.Power Source Class2

Seriekoppling av ugångar
möjligt

nej

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

0...70

Kapslingsklass

IP 20

Godkännanden / tester

EMC

EN 60950/A2 1993

EN 50081-1

EN 61000-6-2

Mekaniska data

Material

Aluminium

Displayer / manöverelement

Display

Funktion

LED, grön

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

klämmor: 1.5...6 mm²

Anslutning

