

AC1223




AS-Interface nätaggregat

PowerSupply 3AC 400-500V

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC1253

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Nominell spänning AC	[V]	110 / 230
Nominell frekvens AC	[Hz]	47...63
Ingångsspänningsområde AC	[V]	340...576
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning	[ms]	100
Utgångsspänning AS-i	[V]	29,5...31,6; (enligt PELV)
Antal utgångskretsar		1
Utgångsström AS-i	[A]	8
Max. rippel	[mV]	50
Externt ingångsskydd		> 10 A
Säkring	[A]	2,5; (inte tillgänglig)
Effektförlust	[W/K]	6 (60...70° C)
Integrerad datakoppling		ja

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	elektronisk avstängning efter 4...10 sekunder / återställning via tryckknapp
Överlastskydd	ja
Parallelanslutning av utgångar möjligt	nej



AS-Interface nätaggregat

PowerSupply 3AC 400-500V

Seriekoppling av ugångar möjligt	nej
----------------------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-10...70
Kapslingsklass	IP 20

Godkännanden / tester

EMC	EN 50081-2	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-3-2	
	CE: IEC 60950	1999

AS-i-klassificering

AS-i certifikat	42201
-----------------	-------

Mekaniska data

Vikt [g]	1275,6
Material	Aluminium; stålbleck förzinkat

Displayer / manöverelement

Display	kortslutning / överlast / hög temperatur	LED, röd blinkar
	IR adressering	LED, röd
	Funktion	LED, grön går av vid överbelastning U < 28 V

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: ...4 mm²

Anslutning

