


AC1224



AS-Interface nätaggregat

PowerSupply 115/230VAC 4A



Applikation		
Utförande	inbyggd jordfelsbrytare	
Elektriska data		
Frekvens AC	[Hz]	47...63
Nominell spänning AC	[V]	110 / 230
Ingångsspänningsområde AC	[V]	85...132 / 184...264
Skyddsklass		I
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning	[ms]	100
Utgångsspänning AS-i	[V]	30,5
Utgångseffekt (permanent)	[W]	122
Antal utgångskretsar		1
Utgångsström AS-i	[A]	4
Max. rippel	[mV]	50
Externt ingångsskydd		B 6 A
Effektförlust	[W/K]	3 (60...70 °C)
Integrerad datakoppling		ja
Utgångar		
Kortslutningsskyddad		ja



AS-Interface nätaggregat

PowerSupply 115/230VAC 4A

Typ av kortslutningsskydd	elektroniskt skyddad	
Överlastskydd	ja	
Parallelanslutning av utgångar möjligt	nej	
Seriekoppling av ugångar möjligt	nej	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-10...70	
Hänvisning till omgivningstemperatur	observera utrymmet för konvektion (se bruksanvisning)	
Kapslingsklass	IP 20	
Föroreningsgrad	2; (IEC 62103: konduktiv nedsmutsning ej tillåten)	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-6-1	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	139	
AS-i-klassificering		
AS-i certifikat	42301	
Mekaniska data		
Vikt [g]	750	
Mått [mm]	124 x 73 x 107	
Material	kapsling: stålbleck	
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 LED, grön går av vid överbelastning U < 28 V
	IR adressering	1 LED, röd
	jordfel	1 LED, röd
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	




AS-Interface nätaggregat

PowerSupply 115/230VAC 4A

Elektrisk anslutning

klämmor: ...4 mm²


Anslutning



GF ok
GF ok
AS-i +
AS-i -
AS-i +
AS-i -
Shield
N
L
PE

diagram och grafer

blockdiagram




AC1224



AS-Interface nätaggregat

PowerSupply 115/230VAC 4A

Utgångskaraktäristik



Karaktäristik för reducering

