

AC1244





AS-Interface nätaggregat

PSU-1AC/ASI-4A

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC1254

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning tolerans	[%]	10
Nominell spänning AC	[V]	110 / 230
Nominell frekvens AC	[Hz]	47...63
Ingångsspänningsområde AC	[V]	100...240
Skyddsklass		I
Överspänningsskydd		ja; (< 34)
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning	[ms]	150
Utgångsspänning AS-i	[V]	29,5...31,6
Antal utgångskretsar		1
Utgångsström AS-i	[A]	4
Max. rippel	[mV]	50
Verkningsgrad (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88
Säkring	[A]	10; (externt, karaktäristik B)
Effektförlust	[W/K]	3% / K (> 60° C)

AC1244



AS-Interface nätaggregat

PSU-1AC/ASI-4A

Strömbavbrottstid (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	195
Integrerad datakoppling		ja

Utgångar		
Kortslutningssäker		ja
Överlastskydd		ja
Parallelslutning av utgångar möjligt		nej
Seriekoppling av utgångar möjligt		nej

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...70
Kapslingsklass		IP 20

Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	


AS-i-klassificering	
AS-i certifikat	89501

Mekaniska data	
Vikt	[g] 1002
Monteringstyp	skena; (TH35 (EN 60715); fritt utrymme för kylning 20 mm)
Mått	[mm] 136 x 50 x 144
Material	AlMg3; stålbleck; PC

Displayer / manöverelement		
Display	AS-i spänning	LED, grön

Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning	
skruvklämmor:	
Anslutning	



- 1: primär
2: sekundär