


AC1303



AS-Interface PLC

ControllerE 1Mstr 1RS232C

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Applikation

decentraliserad controller

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	24 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Isolationsklassning	[V]	500
Strömförbrukning	[mA]	< 500
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	10
Max. effektförbrukning	[VA]	10
Antal AS-i Mastrar		1
Isolering		ja

Gränssnitt

Kommunikationsinterface

RS232

RS232

Antal RS232 Intefaces

1

Överföringshastighet

9600...115200 Baud

Kontakttyp

RJ11



AS-Interface PLC

ControllerE 1Mstr 1RS232C

Användartyp	Programmering
Notering på gränssnitten	elektriskt isolerad

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70
Max. relativ luftfuktighet	[%]	95
Kapslingsklass		IP 20

AS-i-klassificering

AS-i version	2.1
AS-i huvudprofil	M3
AS-i certifikat	61101

Mekaniska data

Vikt	[g]	507,2
Kapsling		Hölje för montering på DIN-skena
Mått	[mm]	86 x 131 x 107
Material		Aluminium; stålbleck förzinkat

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	1 x LED, röd
		2 x LED, grön
		2 x LED, gul
		fullgrafik LCD-display

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning

