


AC1304



AS-Interface PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation	
Applikation	decentraliserad controller
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	24 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Isolationsklassning [V]	500
Strömförbrukning [mA]	< 500
Max. strömförbrukning från AS-i [mA]	10
Max. effektförbrukning [VA]	10
Antal AS-i Mastrar	2
Isolering	ja
Gränssnitt	
Kommunikationsinterface	RS232
RS232	
Antal RS232 Intefaces	1
Överföringshastighet	9600...115200 Baud
Kontakttyp	RJ11



AS-Interface PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Användartyp	Programmering
Notering på gränssnitten	elektriskt isolerad

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70
Max. relativ luftfuktighet	[%]	95
Kapslingsklass		IP 20

AS-i-klassificering

AS-i version	2.1
AS-i huvudprofil	M3
AS-i certifikat	61102

Mekaniska data

Vikt	[g]	517,4
Kapsling		Hölje för montering på DIN-skena
Mått	[mm]	86 x 131 x 107
Material		Aluminium; stålbleck förzinkat

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	2 x LED, röd
		3 x LED, grön
		3 x LED, gul
		fullgrafik LCD-display

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning

