




AS-Interface PROFIBUS DP gateway

ControllerE 1Mstr DP RS232

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC1365
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Display



Applikation	
Applikation	decentraliserad controller; PROFIBUS DP gateway
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	24 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Isolationsklassning [V]	500
Strömförbrukning [mA]	< 500
Max. strömförbrukning från AS-i [mA]	10
Max. effektförbrukning [VA]	10
Antal AS-i Mastrar	1
Isolering	ja
Gränssnitt	
Kommunikationsinterface	RS232; PROFIBUS



AS-Interface PROFIBUS DP gateway

ControllerE 1Mstr DP RS232

PROFIBUS		
Överföringsstandard	EN 50170	
Överföringshastighet	12 MBaud	
Protokoll	Profibus DP	
Användartyp	Dataöverföring	
Notering på gränssnitten	Diagnostikmeddelanden	
RS232		
Antal RS232 Intefaces	1	
Överföringshastighet	9600...115200 Baud	
Kontakttyp	RJ11	
Användartyp	Programmering	
Notering på gränssnitten	elektriskt isolerad	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70
Max. relativ luftfuktighet	[%]	95
Kapslingsklass	IP 20	
AS-i-klassificering		
AS-i version	2.1	
AS-i huvudprofil	M3	
AS-i certifikat	61103	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	544,4
Kapsling	Hölje för montering på DIN-skena	
Material	Aluminium; stålbleck förzinkat	
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	2 x LED, röd
		2 x LED, grön
		2 x LED, gul
		fullgrafik LCD-display
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	

AC1305



AS-Interface PROFIBUS DP gateway

ControllerE 1Mstr DP RS232

Elektrisk anslutning

Anslutning

