

AC1306




AS-Interface PROFIBUS DP gateway

ControllerE 2Mstr DP RS232

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC1366
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Display



Applikation	
Applikation	decentraliserad controller; PROFIBUS DP gateway
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	24 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Isolationsklassning [V]	500
Strömförbrukning [mA]	< 500
Max. strömförbrukning från AS-i [mA]	10
Max. effektförbrukning [VA]	10
Antal AS-i Mastrar	2
Isolering	ja
Gränssnitt	
Kommunikationsinterface	RS232; PROFIBUS



AS-Interface PROFIBUS DP gateway

ControllerE 2Mstr DP RS232

PROFIBUS		
Överföringsstandard		EN 50170
Överföringshastighet		12 MBaud
Protokoll		Profibus DP
Användartyp		Dataöverföring
Notering på gränssnitten		Diagnostikmeddelanden
RS232		
Antal RS232 Interfaces		1
Överföringshastighet		9600...115200 Baud
Kontakttyp		RJ11
Användartyp		Programmering
Notering på gränssnitten		elektriskt isolerad
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70
Max. relativ luftfuktighet	[%]	95
Kapslingsklass		IP 20
AS-i-klassificering		
AS-i version		2.1
AS-i huvudprofil		M3
AS-i certifikat		61104
Mekaniska data		
Vikt	[g]	557
Kapsling		Hölje för montering på DIN-skena
Material		Aluminium; stålbleck förzinkat
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	3 x LED, röd
		3 x LED, grön
		3 x LED, gul
		fullgrafik LCD-display
Anmärkning		
Förpackning		1 antal



AS-Interface PROFIBUS DP gateway

ControllerE 2Mstr DP RS232

Elektrisk anslutning

Anslutning

