




AS-Interface Modbus/TCP gateway med PLC

ControllerE 2Mstr EN RS232

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation	
Applikation	decentraliserad controller; Ethernet/IP gateway; webserver
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	24 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning [mA]	< 700
Max. strömförbrukning från AS-i [mA]	10
Max. effektförbrukning [VA]	10
Antal AS-i Mastrar	2
Gränssnitt	
Kommunikationsinterface	RS232; Ethernet
Ethernet	
Överföringshastighet	10; 100
Protokoll	Modbus TCP; TCP/IP
Användartyp	Dataöverföring
RS232	
Antal RS232 Interfaces	1



AS-Interface Modbus/TCP gateway med PLC

ControllerE 2Mstr EN RS232

Överföringshastighet	9600...115200 Baud
Kontakttyp	RJ11
Användartyp	Programmering
Notering på gränssnitten	elektriskt isolerad

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70
Max. relativ luftfuktighet	[%]	95
Kapslingsklass		IP 20

AS-i-klassificering

AS-i version	2.1
AS-i huvudprofil	M3
AS-i certifikat	61110

Mekaniska data

Kapsling	Hölje för montering på DIN-skena
Material	Aluminium; stålbleck förzinkat

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	4 x LED, röd
		5 x LED, grön
		3 x LED, gul
		fullgrafik LCD-display

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning

