




AS-Interface PROFIBUS DP gateway

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Applikation	Användning som Profibus DP Gateway med 1 AS-i Master
-------------	--

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	24 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Isolationsklassning	[V]	500
Strömförbrukning	[mA]	< 400
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	10
Max. effektförbrukning	[VA]	10
Antal AS-i Mastrar		1
Isolering		ja

Gränssnitt

Kommunikationsinterface	PROFIBUS
-------------------------	----------

PROFIBUS

Överföringsstandard	EN 50170
Överföringshastighet	12 MBaud
Protokoll	Profibus DP
Användartyp	Dataöverföring
Notering på gränssnitten	Diagnostikmeddelanden



AS-Interface PROFIBUS DP gateway

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70
Max. relativ luftfuktighet	[%]	95
Kapslingsklass		IP 20
AS-i-klassificering		
AS-i version		2.1
AS-i huvudprofil		M3
AS-i certifikat		61105
Mekaniska data		
Vikt	[g]	545,6
Kapsling		Hölje för montering på DIN-skena
Material		Aluminium; stålbleck förzinkat
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	2 x LED, röd
		2 x LED, grön
		1 x LED, gul
		fullgrafik LCD-display
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
Anslutning		

