


AS-Interface PROFIBUS DP gateway

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC1376

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Display
- 2 Tryckknapp
- 3 Profibus-DP interface



Applikation

Applikation	PROFIBUS DP gateway
-------------	---------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	24 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Isolationsklassning	[V]	500
Strömförbrukning	[mA]	< 400
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	10
Max. effektförbrukning	[VA]	10
Antal AS-i Mastrar		2
Isolering		ja

Gränssnitt

Kommunikationsinterface	PROFIBUS
-------------------------	----------

PROFIBUS

Överföringsstandard	EN 50170
Överföringshastighet	12 MBaud
Protokoll	Profibus DP
Användartyp	Dataöverföring



AS-Interface PROFIBUS DP gateway

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Notering på gränssnitten		Diagnostikmeddelanden	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur	[°C]	0...60	
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70	
Max. relativ luftfuktighet	[%]	95	
Kapslingsklass		IP 20	
AS-i-klassificering			
AS-i version		2.1	
AS-i huvudprofil		M3	
AS-i certifikat		61106	
Mekaniska data			
Kapsling		Hölje för montering på DIN-skena	
Mått	[mm]	86 x 131 x 107	
Material		Aluminium; stålbleck förzinkat	
Displayer / manöverelement			
Display	drift	3 x LED, röd	
		3 x LED, grön	
		2 x LED, gul	
		fullgrafik LCD-display	
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	
Elektrisk anslutning			
Anslutning			

