




AS-Interface Profibus DP Gateway med PLC

ControllerE 1Mstr DP RS232

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation		
Applikation	decentraliserad controller; PROFIBUS DP gateway	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	24 DC
Isolationsklassning	[V]	500
Strömförbrukning	[mA]	< 500
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	10
Max. effektförbrukning	[VA]	10
Antal AS-i Mastrar		1
Isolering		ja
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface	RS232; PROFIBUS	
PROFIBUS		
Överföringsstandard	EN 50170	



AS-Interface Profibus DP Gateway med PLC

ControllerE 1Mstr DP RS232

Överföringshastighet	12 MBaud
Protokoll	Profibus DP
Användartyp	Dataöverföring
Notering på gränssnitten	Diagnostikmeddelanden

RS232

Antal RS232 Intefaces	1
Överföringshastighet	9600...115200 Baud
Kontakttyp	RJ11
Användartyp	Programmering
Notering på gränssnitten	elektriskt isolerad

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70
Max. relativ luftfuktighet	[%]	95
Kapslingsklass		IP 20

AS-i-klassificering

AS-i version	2.1
AS-i huvudprofil	M3

Mekaniska data

Kapsling		Hölje för montering på DIN-skena
Mått	[mm]	86 x 131 x 107
Material		Aluminium; stålbleck förzinkat

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	2 x LED, röd
		2 x LED, grön
		2 x LED, gul
		fullgrafik LCD-display

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning

