AC2414


AS-Interface CompactLine modul

CompactModule 4DI M12

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC2410

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation		
Applikation		fältmontage
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 242
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsingångar: 4
Ingångar		
Antal kopplingsingångar		4
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Spänningsmatning	[V]	20...30
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	200
Ingångsström Hög	[mA]	> 5
Ingångsström Låg	[mA]	< 1,5
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 10
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja

AC2414


AS-Interface CompactLine modul

CompactModule 4DI M12

Utgångar						
Elektriskt utförande		AS-i				
Driftförhållanden						
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80				
Kapslingsklass		IP 67				
Godkännanden / tester						
EMC		EN 50295				
AS-i-klassificering						
AS-i profil		S-0.0				
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	0				
AS-i ID-kod	[hex]	0				
AS-i certifikat		06601				
Databitar		Databit	D0	D1	D2	D3
		Honkontakt	I-1	I-2	I-3	I-4
		Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Mekaniska data						
Material		PUR				
Displayer / manöverelement						
Display		drift	LED, grön			
		Funktion	LED, gul			
Anmärkning						
Förpackning		1 antal				
Elektrisk anslutning						

kabel: 2 m

Anslutning: M12; kodning: A




AC2414

AS-Interface CompactLine modul

CompactModule 4DI M12

Anslutning



1	Spänningsförsörjning, givare L+
2+4	byglade Dataingång
3	Spänningsförsörjning, givare L-