


AS-Interface CompactLine modul

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC2411

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Applikation fältmontage

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning [mA]	< 142
Max. strömbelastning totalt [A]	4
Integrerad "Watchdog"	ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 2

Ingångar

Antal kopplingsingångar	2
Ingångskrets för kopplingsingång	PNP
Spänningsförsörjning, givare	AS-i
Spänningsmatning [V]	20...30



AS-Interface CompactLine modul

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	100
Ingångsström Hög	[mA]	> 5
Ingångsström Låg	[mA]	< 1,5
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 10
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja

Utgångar

Elektriskt utförande		AS-i
Antal kopplingsutgångar		2
Krets		PNP
Spänningsområde DC	[V]	10...30; (enligt PELV; via Rundkabel)
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	2000
Kortslutningssäker		ja
Galvaniskt avskilda		ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i-klassificering

AS-i profil	S-3.0				
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	3			
AS-i ID-kod	[hex]	0			
AS-i certifikat	05801				
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	Honkontakt	I-1	I-2	O-3	O-4
	Pin	2+4	2+4	4	4

Mekaniska data

Material		PUR
----------	--	-----

Displayer / manöverelement

Display	drift	LED, grön
	Funktion	LED, gul

Anmärkning

Anmärkning	In och utgångar måste vara elektriskt åtskilda.
Förpackning	1 antal




AS-Interface CompactLine modul

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP


Elektrisk anslutning

kabel: 2 m; 5 x 1,5 mm²

Anslutning



; kodning: A



Ingångar	
1	Spänningsförsörjning, givare L+
2+4	Dataingång internt byglad
3	Spänningsförsörjning, givare L-