


AS-Interface CompactLine modul

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC2465

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Applikation

fältmontage

Elektriska data

Anslutningsspänning [V] 26,5...31,6 DC

Strömförbrukning [mA] < 75

Max. strömbelastning totalt [A] 4

Integrerad "Watchdog" ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal kopplingsutgångar: 4

Utgångar

Elektriskt utförande AS-i

Antal kopplingsutgångar 4

Krets PNP

Spänningsområde DC [V] 10...30; (enligt PELV; via Rundkabel)

Max. strömbelastning per utgång [mA] 2000

Kortslutningssäker ja

Galvaniskt avskilda ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...80



AS-Interface CompactLine modul

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Godkännanden / tester

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-klassificering

AS-i profil	S-8.0				
AS-i I/O-konfigurering [hex]	8				
AS-i ID-kod [hex]	0				
AS-i certifikat	08901				
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	Honkontakt	O-1	O-2	O-3	O-4
	Pin	4	4	4	4

Mekaniska data

Material	PUR
----------	-----

Displayer / manöverelement

Display	drift	LED, grön
	Funktion	LED, gul


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------


Elektrisk anslutning

kabel: 2 m

Anslutning: M12; kodning: A



Anslutning



3	Extern spänning -
4	Binär utgång +
5	Skyddsledare (PE)