


AS-Interface CompactLine modul

CompactModule/2x2DI/M12

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC2457

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 AS-i Spänningsförsörjning
2 jordningsfjäder



Applikation

Applikation

fältmontage

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 242

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal kopplingsingångar: 4

Ingångar

Antal kopplingsingångar		4; (2 x 2)
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Spänningsmatning	[V]	20...30
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	200
Ingångsström Hög	[mA]	> 5
Ingångsström Låg	[mA]	< 1,5
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 10



AS-Interface CompactLine modul

CompactModule/2x2DI/M12

Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja
--	----

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
----------------------	------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-klassificering

AS-i profil	S-0.1				
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	0			
AS-i ID-kod	[hex]	1			
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	Honkontakt	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	Pin	4	2	4	2

Mekaniska data

Monteringstyp	AS-i flatkabel, direkt anslutningsbar
Material	PUR

Displayer / manöverelement

Display	drift	LED, grön
	Funktion	LED, gul

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: M12; kodning: A

