




AS-Interface CompactLine modul

CompactM12 4 SB V4A




Applikation		
Applikation		fältmontage
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	2000
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Extra spänningsförsörjning	[V]	20...30 DC; (AUX)
Max. strömförsörjning från extern matning	[mA]	2000; (AUX)
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Max. relativ luftfuktighet	[%]	90; (ej kondenserande)
Max. höjd över havet	[m]	2000
Kapslingsklass		IP 67; (när flatkabel används E7400x / E7401x)



AS-Interface CompactLine modul

CompactM12 4 SB V4A

Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
UL godkännande	Spänningsmatning	Class 2
Mekaniska data		
Vikt	[g]	272
Monteringstyp	AS-i flatkabel, direkt anslutningsbar	
Mått	[mm]	118,2 x 60 x 27
Material	PA 6.6; Honkontakt: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); gängad insats i den lägre delen: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); O-ring: EPDM; Piercingkontakter: CuSn6 förnicklad och förtennad; skruvar rostfritt stål (1,4578 / 316Cu)	
Elektrisk anslutning		
Modulanslutning	flatkabel	
Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)	Hylsa i rostfritt stål, för installation med hög mekanisk påverkan , E70402	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
Anslutning: M12; kodning: A		
		
1	AS-i +	
2	Extern spänning -	
3	AS-i -	
4	Extern spänning +	
5	Skyddsledare (FE)	