


AS-Interface CompactLine modul

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC2466

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 AS-i Spänningsförsörjning
- 2 extern försörjning
- 3 Styrspår för infrarödadapter
- 4 jordningsfjäder



Applikation

Applikation

fältmontage

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	30
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Integrerad "Watchdog"		ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 4

Ingångar

Antal kopplingsingångar

4; (bidirektionell)



AS-Interface CompactLine modul

CompactLineM12 4DI4DO T M12

Ingångskrets för kopplingsingång	PNP
Spänningsförsörjning, givare	enligt PELV
Spänningsmatning [V]	20...30; (Driftspänning "supply class 2" enligt cULus)
Max. total belastningsström för ingångar [mA]	200
Ingångsström Hög [mA]	6...10
Ingångsström Låg [mA]	0...2
Kopplingsnivå Hög [V]	> 11
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Antal kopplingsutgångar	4
Krets	PNP
Spänningsområde DC [V]	20...30; (enligt PELV; via flatkabel; Driftspänning "supply class 2" enligt cULus)
Max. strömbelastning per utgång [mA]	2000
Kortslutningssäker	ja
Galvaniskt avskilda	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-klassificering

AS-i version	2.1				
AS-I adressering	IR-adressering är möjligt				
Utökat adresseringsläge	nej				
AS-i profil	S-7.0.E				
AS-i I/O-konfigurering [hex]	7				
AS-i ID-kod [hex]	0.E				
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	bidirektionell	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4

Mekaniska data

Monteringstyp	AS-i flatkabel, direkt anslutningsbar
Mått [mm]	60 x 152 x 24
Material	PUR

Displayer / manöverelement

Display	drift	LED, grön
	Fel	LED, röd
	Funktion	LED, gul

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)	Hylsa i rostfritt stål, för installation med hög mekanisk påverkan , E70402
------------------------	---

**AS-Interface CompactLine modul**

CompactLineM12 4DI4DO T M12


Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: M12; kodning: A



Ingångar	
1	Spänningsförsörjning, givare L+
2+4	Dataingång internt byglad
3	Spänningsförsörjning, givare L-