


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine45 4 SB

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC5200

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Etikett



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	2

Ingångar

Spänningsmatning	[V]	20...30
------------------	-----	---------

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
----------------------	------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Vikt	[g]	100,4
Monteringstyp		AS-i anslutning via FC-underdel
Material		PBT

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)	Modulunderdel
------------------------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine45 4 SB

Elektrisk anslutning

Anslutning: M12; kodning: A



1	AS-i +
2	Extern spänning -
3	AS-i -
4	Extern spänning +