




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- 1 Etikett
- 2 Styrspår för infrarödadapter



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	150
Max. strömbelastning totalt	[A]	2
Integrerad "Watchdog"		ja
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 2
Ingångar		
Antal kopplingsingångar		2
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Spänningsmatning	[V]	18...30; (via flatkabel)
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	100
Ingångsström Hög	[mA]	6...10
Ingångsström Låg	[mA]	0...2
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 11
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja
Utgångar		
Elektriskt utförande		AS-i



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Antal kopplingsutgångar		2				
Krets		PNP				
Spänningsområde DC [V]		15...30; (enligt PELV; via flatkabel)				
Max. strömbelastning per utgång [mA]		1000; (användarkategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Kortslutningssäker		ja				
Galvaniskt avskilda		ja				
Driftförhållanden						
Omgivningstemperatur [°C]		-25...70				
Kapslingsklass		IP 67				
Godkännanden / tester						
EMC		EN 50295				
AS-i-klassificering						
AS-i version		2.1				
AS-I adressering		IR-adressering är möjligt				
Utökat adresseringsläge		ja				
AS-i profil		S-B.A.E				
AS-i I/O-konfigurering [hex]		B				
AS-i ID-kod [hex]		A.E				
Databitar		Databit	D0	D1	D2	D3
		Ingång	-	-	3	4
		Honkontakt	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
		Pin	-	-	4	2 4
		Utgång	1	2	-	-
		Honkontakt	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
		Pin	4	2 4	-	-
Mekaniska data						
Vikt [g]		115				
Monteringstyp		AS-i anslutning via FC-E-underdel				
Material		PBT; Packning: FKM; skruvar: rostfritt stål				
Displayer / manöverelement						
Display		drift	LED, grön			
		Fel	LED, röd			
		Funktion	LED, gul			
Tillbehör						
Tillbehör (alternativ)		Modulunderdel				
Anmärkning						
Anmärkning		In och utgångar måste vara elektriskt åtskilda.				
		Koppla inga av följande punkter till en extern potential:				
		I-, I+, I-3/4, I-4				
		Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln.				
Förpackning		1 antal				


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Elektrisk anslutning

kontaktstift i modulens nedre del, FK-E:

Anslutning



Anslutning: M12