




AS-Interface kontrollskåpsmodul

AnalogModule 1A0 ST

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC2611

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	135

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Spänningsområde DC	[V] 13...36; (enligt PELV)
Max. strömbelastning per utgång	[mA] 100
Kortslutningssäker	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C] 0...70
Kapslingsklass	IP 20

Godkännanden / tester

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-klassificering

AS-i profil	S-7.1
AS-i I/O-konfigurering	[hex] 7
AS-i ID-kod	[hex] 1

Mekaniska data

Monteringsstyp	Montering på DIN-skena och i panel; Intilliggande monterning är möjlig
----------------	--

AC2605



AS-Interface kontrollskåpsmodul

AnalogModule 1A0 ST

Material	PA; PVC
----------	---------

Displayer / manöverelement

Display	drift	LED, grön
	Funktion	1 x LED, gul
		1 x LED, röd


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

skruvklämmor:

Anslutning



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	ställdonsförsörjning +24V
I-	ställdonsförsörjning 0V
AA	Analog utgång +
0V	Analog utgång 0V