




AS-Interface kontrollskåpsmodul

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktgenskaper

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 4
Mätområde [°C]	-200...850

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning [mA]	< 90

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 4
-----------------------	----------------------------

Ingångar

Antal kopplingsingångar	4
Spänningsförsörjning, givare	AS-i
Max. total belastningsström för ingångar [mA]	1
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja
Analogingångens upplösning	16 / 0,1 °C

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
----------------------	------

Mät-/ Inställningsområde

Mätområde [°C]	-200...850
----------------	------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	0...70
---------------------------	--------



AS-Interface kontrollskåpsmodul

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Kapslingsklass	IP 20	
AS-i-klassificering		
AS-i profil	S-7.1	
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	7
AS-i ID-kod	[hex]	1
Mekaniska data		
Monteringstyp	Montering på DIN-skena och i panel; Intilliggande montering är möjlig	
Material	PA; PVC	
Displayer / manöverelement		
Display	drift	LED, grön
Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)	LCD-Display:, E70206	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
skruvklämmor:		
Anslutning		

