


Utgående artikel



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	20...29 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 115
Isolering		nej

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal analogutgångar: 4
-----------------------	-------------------------

Utgångar

Antal analogutgångar	4
----------------------	---



I/O-modul för fältapplikationer

FieldModuleDP 4AO (C) M12

Analog strömutgång	[mA]	4...20
Max. skenbart motstånd	[Ω]	500
Kortslutningssäker		ja
Ställdonsförsörjning för utgångarna		från lastspänning

Noggrannhet / Avvikelse

Mätfel	[% av slutvärdet]	< ± 0,3
--------	-------------------	---------

Gränssnitt

PROFIBUS

Överföringshastighet	9,6...12000 kBit/s
----------------------	--------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...55
Lagringstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Vibrationstålighet	IEC 68	delar 2-6 / IEC 68, delar 2-27

Mekaniska data


Vikt	[g]	300,5
Material	kapsling: PA 6; gjutmassa: PU; Kontaktstift: Mässing guldpläterad	

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - PROFIBUS

Anslutning: M12; kodning: B



	hankontakt M12 PROFIBUS In
1	inte använd
2	ledning A
3	GND
4	ledning B
5	skärm
	Honkontakt M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	ledning A
3	GND
4	ledning B
5	skärm

I/O-modul för fältapplikationer


FieldModuleDP 4AO (C) M12

Elektrisk anslutning - Processanslutning

Anslutning: M12; kodning: A



Anslutning



	Honkontakt M12 Utgångar
1	Utgång +
2	24 V DC UL
3	Utgång GND
4	GND
5	skärm

Elektrisk anslutning - Spänningsmatning

Anslutning: M8; kodning: A



	hankontakt M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Honkontakt M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND