


AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DI/4DO T C

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning [mA]	< 240
Max. strömbelastning totalt [A]	4
Integrerad "Watchdog"	ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 4
-----------------------	--

Ingångar

Antal kopplingsingångar	4
Ingångskrets för kopplingsingång	PNP
Spänningsförsörjning, givare	AS-i
Spänningsmatning [V]	18...30
Max. total belastningsström för ingångar [mA]	200
Ingångsström Hög [mA]	> 3,5
Ingångsström Låg [mA]	< 1,5
Kopplingsnivå Hög [V]	> 10
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Antal kopplingsutgångar	4



AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DI/4DO T C

Krets	PNP	
Spänningsområde DC [V]	10...30; (enligt PELV)	
Max. strömbelastning per utgång [mA]	1000	
Kortslutningssäker	ja	
Galvaniskt avskilda	ja	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-25...70	
Kapslingsklass	IP 20	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 50295	
AS-i-klassificering		
AS-i profil	S-7.0	
AS-i I/O-konfigurering [hex]	7	
AS-i ID-kod [hex]	0	
Mekaniska data		
Monteringstyp	Montering på DIN-skena och i panel; Intelligande montering är möjlig	
Material	PA; PVC	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	LED, gul
	drift	LED, grön
	kortslutning	LED, röd
Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)	COMBICON-kontakter:, E70198	
Anmärkning		
Anmärkning	Koppla inga av följande punkter till en extern potential:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln.	
Förpackning	1 antal	


AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DI/4DO T C

Elektrisk anslutning

COMBICON:

Anslutning



A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Spänningsförsörjning, givare +24V
I-	Spänningsförsörjning, givare 0V
E+	ställdonsförsörjning +24V
E-	ställdonsförsörjning 0V
I1...I4	Kopplingsingång givare 1...4
O1...O4	Binär utgång Manöverdon 1...4