
AC2715

AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DO T C

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



CE

Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 40
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsutgångar: 4
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Antal kopplingsutgångar		4
Krets		PNP
Spänningsområde DC	[V]	10...30; (enligt PELV)
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	1000
Kortslutningssäker		ja
Galvaniskt avskilda		ja
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 20
Godkännanden / tester		
EMC	EN 50295	
AS-i-klassificering		
AS-i profil		S-8.0

AC2715

AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DO T C

AS-i I/O-konfigurering	[hex]	8
AS-i ID-kod	[hex]	0

Mekaniska data

Monteringstyp	Montering på DIN-skena och i panel; Intilliggande montering är möjlig
Material	PA; PVC

Displayer / manöverelement


Display	Utgångsstatus	LED, gul
	drift	LED, grön
	kortslutning	LED, röd

Anmärkning

Anmärkning	Koppla inga av följande punkter till en extern potential: I-, I+, I1, I2, I3, I4 Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning



A+	AS-i+
A-	AS-i -
E+	ställdonsförsörjning +24V
E-	ställdonsförsörjning 0V
O1...O4	Binär utgång Manöverdon 1...4