




AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DO T ST

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 80
Max. strömbelastning totalt	[A]	4

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 4
-----------------------	----------------------------

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Antal kopplingsutgångar	4
Krets	PNP
Spänningsområde DC	[V] 10...30; (enligt PELV)
Max. strömbelastning per utgång	[mA] 1000
Kortslutningssäker	ja
Galvaniskt avskilda	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C] -25...70
Kapslingsklass	IP 20

Godkännanden / tester

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-klassificering

AS-i profil	S-8.0
-------------	-------



AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DO T ST

AS-i I/O-konfigurering	[hex]	8
AS-i ID-kod	[hex]	0
AS-i certifikat		01601

Mekaniska data

Monteringstyp	Montering på DIN-skena och i panel; Intelligande montering är möjlig
Material	PA; PVC

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	LED, gul
	drift	LED, grön
	kortslutning	LED, röd


Anmärkning

Anmärkning	Koppla inga av följande punkter till en extern potential:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

skruvklämmor:

Anslutning



A+	AS-i+
A-	AS-i -
E+	ställdonsförsörjning +24V
E-	ställdonsförsörjning 0V
O1...O4	Binär utgång Manöverdon 1...4