




AS-Interface PCB-modul (kretskort)

AS-i pcb 2-DI/1-DO



Applikation		
Applikation		Hölje för panelmontering
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 50
Integrerad "Watchdog"		ja
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsingångar: 2
Ingångar		
Antal kopplingsingångar		2
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Spänningsmatning	[V]	18...30; (DC)
Ingångsström Hög	[mA]	> 5
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		nej
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Spänningsområde DC	[V]	DC
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	10
Kortslutningssäker		nej
Ställdonsförsörjning för utgångarna		AS-i



AS-Interface PCB-modul (kretskort)

AS-i pcb 2-DI/1-DO

Driftförhållanden						
Omgivningstemperatur		[°C]		-25...60		
Kapslingsklass		IP 20; (beroende på kapsling)				
Godkännanden / tester						
EMC		EN 50295				
MTTF (Mean Time To Failure)		[års]		842		
AS-i-klassificering						
AS-i version		2.11; 3.0				
Utökat adresseringsläge		ja				
AS-i huvudprofil		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-7.A.E				
AS-i I/O-konfigurering		[hex]		7		
AS-i ID-kod		[hex]		A.E		
AS-i certifikat		75101				
Databitar		Databit	D0	D1	D2	D3
		Benämning	I-1 / O-1	I-2	-	-
Mekaniska data						
Vikt		[g]		58,5		
Displayer / manöverelement						
Display		drift		LED, grön		
		Fel		LED, röd		
		Funktion		LED, gul		
Anmärkning						
Förpackning		1 antal				
Elektrisk anslutning						
kabel: 0,2 m						
AS-i +	brun					
AS-i -	blå					
I1	svart					
I2	svart					
O1	röd					