




AS-Interface PCB-modul (kretskort)

PCB 4DI 3DO T C A/B



Applikation

Applikation	Hölje för panelmontering
-------------	--------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	18...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i [mA]	180; (utan givare: < 30 mA; in/utgångar aktiva: < 180 mA)
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	0,15; (total ström för alla in och utgångar försörjda från AS-ii: 150 mA)
Integrerad "Watchdog"	ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 3
-----------------------	--

Ingångar

Antal kopplingsingångar	4
Ingångskrets för kopplingsingång	PNP
Spänningsförsörjning, givare	AS-i
Spänningsmatning [V]	18...30; (DC)
Max. total belastningsström för ingångar [mA]	150
Ingångsström Hög [mA]	6...10
Ingångsström Låg [mA]	0...2
Kopplingsnivå Hög [V]	> 11
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Antal kopplingsutgångar	3
Krets	PNP
Spänningsområde DC [V]	18...30; (DC)
Max. strömbelastning per utgång [mA]	100; (användarkategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 2,5 W (IEC 60947-5-1))
Max. strömbelastning totalt på utgångarna [A]	0,15
Kortslutningssäker	ja
Galvaniskt avskilda	ja



AS-Interface PCB-modul (kretskort)

PCB 4DI 3DO T C A/B

Ställdonsförsörjning för utgångarna		AS-i	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur		[°C]	-25...55
Kapslingsklass			IP 20
Godkännanden / tester			
EMC		EN 50295	
AS-i-klassificering			
AS-i version			3.0
Utökat adresseringsläge			ja
AS-i huvudprofil			M2; M3; M4
AS-i profil			S-7.A.E
AS-i I/O-konfigurering		[hex]	7
AS-i ID-kod		[hex]	A.E
AS-i certifikat			102401
Mekaniska data			
Vikt		[g]	68
Monteringstyp			Installation i ett ytmonterat hölje
Mått		[mm]	31,1 x 12 x 76,6
Material			kapsling: PC gjuten
Displayer / manöverelement			
Display		drift	LED, grön
		Fel	LED, röd
		Funktion	LED, gul
Anmärkning			
Anmärkning		En watchdog funktion stänger av utgångarna om det inte är någon kommunikation på AS-i kabeln.	
		Installera enheten så att utsatta delar inte kan vidröras.	
		Installation i ett ytmonterat hölje med måtten 68 x 136 x 53 mm (LxBxH), t.ex. Schneider Electric Harmony XALD03, XALD04	
		Koppla inga av följande punkter till en extern potential:	
		0-, I+, I1, I2, I3, I4	
		Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln.	
		Kan användas upp till en höjd av 2000 meter över havet	
Förpackning		1 antal	
Elektrisk anslutning			
skruvklämmor:			
I1	Kopplingsingång givare 1		
I2	Kopplingsingång givare 2		
I3	Kopplingsingång givare 3		
I4	Kopplingsingång givare 4		
O1	Binär utgång Manöverdon 1		
O2	Binär utgång Manöverdon 2		
O3	Binär utgång Manöverdon 3		
0-	Givar- och aktuatorförsörjning 0 V		
I+	Givar- och aktuatorförsörjning 24 V		
AS-i - (FLT)	AS-i -		
AS-i + (PWR)	AS-i +		