





AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DI C

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 280

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 4
-----------------------	----------------------------

Ingångar

Antal kopplingsingångar		4
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Spänningsmatning	[V]	20...30
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	200
Ingångsström Hög	[mA]	> 3
Ingångsström Låg	[mA]	< 1,5
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 10
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Krets	PNP

Driftförhållanden


Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
----------------------	------	----------



AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DI C

Kapslingsklass	IP 20	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 50295	
AS-i-klassificering		
AS-i profil	S-0.0	
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	0
AS-i ID-kod	[hex]	0
Mekaniska data		
Monteringstyp	Montering på DIN-skena och i panel; Intelligande montering är möjlig	
Material	PA; PVC	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	LED, gul
	drift	LED, grön
Anmärkning		
Anmärkning	Koppla inga av följande punkter till en extern potential:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln.	
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
COMBICON:		
Anslutning		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Spänningsförsörjning, givare +24V
I-	Spänningsförsörjning, givare 0V
I1...I4	Kopplingsingång givare 1...4