




AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DO R C

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC2258

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 60
Max. strömbelastning totalt	[A]	6

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal reläutgångar: 4
-----------------------	-----------------------

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Spänningsområde DC	[V] 24
Spänningsområde AC	[V] 240
Max. strömbelastning per utgång	[mA] 2500
Antal reläutgångar	4
Galvaniskt avskilda	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C] -25...50
Kapslingsklass	IP 20

Godkännanden / tester


EMC	EN 50295
	EN 50178



AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DO R C

AS-i-klassificering		
AS-i profil		S-8.0
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	8
AS-i ID-kod	[hex]	0
Mekaniska data		
Monteringsstyp	Montering på DIN-skena och i panel; Intelligande montering är möjlig	
Mått	[mm]	45 x 135 x 51,5
Material	PA; PVC	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	LED, gul
	drift	LED, grön
Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)	COMBICON-kontakter:, E70198	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
COMBICON:		
Anslutning		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
L1	Extern försörjning + (DC) / L1 (AC)
N	Extern försörjning - (DC) / N (AC)
O1...O4	Binär utgång Manöverdon 1...4