


AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DI 4DO R C

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	60
Max. strömbelastning totalt	[A]	6
Integrerad "Watchdog"		ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 4; Antal reläutgångar: 4
-----------------------	---

Ingångar

Antal kopplingsingångar		4
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AUX
Spänningsmatning	[V]	18...30
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	200
Ingångsström Hög	[mA]	> 5
Ingångsström Låg	[mA]	< 1,5
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 10
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		nej

Utgångar

Elektriskt utförande		AS-i
Spänningsområde DC	[V]	24



AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DI 4DO R C

Spänningsområde AC	[V]	240
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	2500
Antal reläutgångar		4
Kortslutningssäker		nej
Galvaniskt avskilda		ja
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...50
Kapslingsklass		IP 20
Godkännanden / tester		
EMC	EN 50295	
	EN 50178	
AS-i-klassificering		
AS-i profil		S-7.0
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	7
AS-i ID-kod	[hex]	0
Mekaniska data		
Monteringstyp	Montering på DIN-skena och i panel; Intelliggande montering är möjlig	
Material	PA; PVC	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	LED, gul
	drift	LED, grön
Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)	COMBICON-kontakter:, E70198	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	




AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DI 4DO R C

Elektrisk anslutning

COMBICON:

Anslutning



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Spänningsförsörjning, givare +24V
I-	Spänningsförsörjning, givare 0V
L1	Extern försörjning - (DC) / L1 (AC)
N	Extern försörjning - (DC) / N (AC)
I1...I4	Kopplingsingång givare 1...4
O1...O4	Binär utgång Manöverdon 1...4