





AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DI 4DO R C

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 280
Max. strömbelastning totalt	[A]	6

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 4; Antal reläutgångar: 4
-----------------------	---

Ingångar

Antal kopplingsingångar		4
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Spänningsmatning	[V]	18...30
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	200
Ingångsström Hög	[mA]	> 3
Ingångsström Låg	[mA]	< 1,5
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 10
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja

Utgångar

Elektriskt utförande		AS-i
Spänningsområde DC	[V]	24
Spänningsområde AC	[V]	240



AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DI 4DO R C

Max. strömbelastning per utgång	[mA]	2500	
Antal reläutgångar		4	
Galvaniskt avskilda		ja	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...50	
Kapslingsklass		IP 20	
Godkännanden / tester			
EMC		EN 50295	
		EN 50178	
AS-i-klassificering			
AS-i profil		S-7.0	
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	7	
AS-i ID-kod	[hex]	0	
AS-i certifikat		11601	
Mekaniska data			
Monteringstyp		Montering på DIN-skena och i panel; Intelligande montering är möjlig	
Material		PA; PVC	
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	LED, gul
		drift	LED, grön
Anmärkning			
Anmärkning		Koppla inga av följande punkter till en extern potential:	
		I-, I+, I1, I2, I3, I4	
		Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln.	
Förpackning		1 antal	


AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DI 4DO R C

Elektrisk anslutning

COMBICON:

Anslutning



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Spänningsförsörjning, givare +24V
I-	Spänningsförsörjning, givare 0V
O4-O3/O2/O1	Extern försörjning + (DC) / L1 (AC)
N	Extern försörjning - (DC) / N (AC)
I1...I4	Kopplingsingång givare 1...4
O1...O4	Binär utgång Manöverdon 1...4