


AC2900



AS-Interface ProcessLine modul

ProcessLine 8 SB IP69K



Applikation

Applikation

hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

26,5...31,6 DC

Max. strömbelastning per modul

[A]

4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)

Extra spänningsförsörjning

[V]

20...30 DC; (AUX)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-5...70

Lagringstemperatur

[°C]

-5...70

Max. relativ luftfuktighet

[%]

90; (ej kondenserande)

Max. höjd över havet

[m]

2000

Kapslingsklass

IP 68; IP 69K

Föroreningsgrad

2

Godkännanden / tester

EMC

EN 62026-2

EN 61000-6-2

Mekaniska data

Vikt

[g]

613,5

Mått

[mm]

Ø 137,3 / L = 80

Material

kapsling: rostfritt stål; O-ring: EPDM; Skyddskåpor: PP

Tätningmaterial

EPDM

Elektrisk anslutning

Modulanslutning

M12

Tillbehör

Ingående delar

Skyddskåpa: 8 x M12, E70297

Tillbehör (alternativ)

Momentnyckel: E70390



AS-Interface ProcessLine modul

ProcessLine 8 SB IP69K


Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - Honkontakt


Anslutning: 8 x M12; kodning: A; Packning: EPDM; Åtdragningsmoment: 1,2...1,4 Nm; Max. kabellängd: 20 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Packning: EPDM; Åtdragningsmoment: 1,2...1,4 Nm; Max. kabellängd: 2 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE