


AS-Interface modul

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC5213

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Etikett



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 35
Max. strömbelastning totalt	[A]	2
Integrerad "Watchdog"		nej

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal reläutgångar: 4
-----------------------	-----------------------

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Spänningsområde DC	[V] 24; (enligt PELV; via anslutningskontakt M12)
Max. strömbelastning per utgång	[mA] 1000
Antal reläutgångar	4
Kortslutningssäker	nej
Galvaniskt avskilda	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C] -25...85
Kapslingsklass	IP 67



AS-Interface modul

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR

Godkännanden / tester

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i-klassificering

AS-i profil	S-8.0				
AS-i I/O-konfigurering [hex]	8				
AS-i ID-kod [hex]	0				
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	Honkontakt	O-1	O-2	O-3	O-4
	Pin	4	4	4	4

Mekaniska data

Monteringstyp	AS-i anslutning via FC-underdel
Material	PBT

Displayer / manöverelement

Display	drift	LED, grön
	Funktion	LED, gul

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kontaktstift i modulens nedre del, FK / PG:

Anslutning: M12; kodning: A

Anslutning: M12; kodning: A



1	Extern spänning +
3	Extern spänning -